

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2**

Bestelldaten

Bestellnummer	251964 HB7130-2
GTIN	4067263290865
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WNMG 080408 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 270 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	VS
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	6

Sorte	HB7130-2
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Beschichtung	beschichtet
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen