

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	251954 HB7130-2
GTIN	4067263290858
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WNMG 060408 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 270 m/min**Technische Beschreibung**

Beschichtung	beschichtet
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	VS
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	6

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	HB7130-2
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060408
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen