

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2**

Bestelldaten

Bestellnummer	260060 HB7130-2
GTIN	4067263290896
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CCMT 09T308 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 270 m/min

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	HB7130-2
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Spanbrecher	VS

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Toleranz	M
Beschichtung	beschichtet
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen