

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260458 HB7130-2
GTIN	4067263290933
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 11T302 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 240 m/min**Technische Beschreibung**

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Beschichtung	beschichtet
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT11T302
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 m/min

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	VM
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Sorte	HB7130-2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen