

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260066 HB7130-2
GTIN	4067263290902
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CCMT 120408 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 270 m/min**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Spanbrecher	VS
Beschichtung	beschichtet

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Hauptanwendung	M
Toleranz	M
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7130-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen