

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 110208, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2

Bestelldaten

Bestellnummer	260954 HB7130-2
GTIN	4067263290995
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TCMT 110208 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

 Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 270 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	VS
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110208
Hauptanwendung	M

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB7130-2
Beschichtung	beschichtet
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen