

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120416, für Schrubbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250328 HB7140-2
GTIN	4067263314998
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 120416 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VG

Schnitttiefe a_p : 1,5 - 6 mm

Vorschub f : 0,25 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 170 m/min

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrubb-Zuordnung	Schruppen
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Beschichtung	beschichtet
Sorte	HB7140-2
Eckenradius	1,6 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160616

Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 170 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen