

**Garant**

**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2**



## Bestelldaten

Bestellnummer	250658 HB7140-2
GTIN	4067263315056
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

DNMG 150604 HB7140-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 230 m/min

## Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Beschichtung	beschichtet
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Sorte	HB7140-2

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2 mm
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	VS
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen