

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251226 HB7140-2
GTIN	4067263315179
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

SNMG 120412 HB7140-2 Eckenradius: 1,2 mm  
 Sorte: HB7140-2  
 Spanbrecher: VM  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HM
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120412
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Beschichtung	beschichtet

Eckenradius	1,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Spanbrecher	VM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Sorte	HB7140-2
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen