

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	251222 HB7140-2
GTIN	4067263315155
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

SNMG 120404 HB7140-2 Eckenradius: 0,4 mm

Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	VM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 4 mm
Sorte	HB7140-2
Beschichtung	beschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen