

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	251734 HB7140-2
GTIN	4067263315339
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VNMG 160408 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Beschichtung	beschichtet
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Vorschub f	0,05 - 0,4 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	M
Sorte	HB7140-2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen