

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	251964 HB7140-2
GTIN	4067263315391
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WNMG 080408 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VS
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	6

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	HB7140-2
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Beschichtung	beschichtet
Eckenradius	0,8 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen