

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2**

Bestelldaten

Bestellnummer	251962 HB7140-2
GTIN	4067263315384
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WNMG 080404 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Spanbrecher	VS
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	M
Beschichtung	beschichtet
Sorte	HB7140-2

Schicht/Schrupp-Zuordnung	Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen