

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260050 HB7140-2
GTIN	4067263315469
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 060202 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,2 mm

Sorte	HB7140-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060202
Beschichtung	beschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Spanbrecher	VS
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen