

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260056 HB7140-2
GTIN	4067263315483
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 09T302 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T302
Hauptanwendung	M
Sorte	HB7140-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Eckenradius	0,2 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Beschichtung	beschichtet
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Spanbrecher	VS
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen