

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260052 HB7140-2
GTIN	4067263315476
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 060204 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min**Technische Beschreibung**

Sorte	HB7140-2
Beschichtung	beschichtet
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT060204
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VS
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen