

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2**

## Bestelldaten

Bestellnummer	260060 HB7140-2
GTIN	4067263315506
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

CCMT 09T308 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 230 m/min

## Technische Beschreibung

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	VS
Toleranz	M

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Hauptanwendung	M
Sorte	HB7140-2
Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen