

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260066 HB7140-2
GTIN	4067263315520
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CCMT 120408 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 230 m/min**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Spanbrecher	VS
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Sorte	HB7140-2
Hauptanwendung	M
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen