

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260150 HB7140-2
GTIN	4067263315568
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 09T304 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min**Technische Beschreibung**

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Sorte	HB7140-2
Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	VM
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	M
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen