

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260152 HB7140-2
GTIN	4067263315575
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 09T308 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min**Technische Beschreibung**

Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Spanbrecher	VM

Beschichtung	beschichtet
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	M
Sorte	HB7140-2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen