

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260158 HB7140-2
GTIN	4067263315582
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 120404 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Toleranz	M

Beschichtung	beschichtet
Schicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Sorte	HB7140-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120404
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	VM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen