

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260361 HB7140-2
GTIN	4067263315643
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 11T308 HB7140-2 Sorte: HB7140-2
Spanbrecher: VS
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT11T308
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Toleranz	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Sorte	HB7140-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Schneidstoff	HM
Beschichtung	beschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen