

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2

Bestelldaten

Bestellnummer	260356 HB7140-2
GTIN	4067263315629
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 11T302 HB7140-2 Sorte: HB7140-2
 Spanbrecher: VS
 Toleranz: M
 Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Toleranz	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Beschichtung	beschichtet
Spanbrecher	VS
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT11T302

Eckenradius	0,2 mm
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Sorte	HB7140-2
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen