

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260359 HB7140-2
GTIN	4067263315636
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 11T304 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min**Technische Beschreibung**

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Beschichtung	beschichtet
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Sorte	HB7140-2
Spanbrecher	VS
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT11T304
Eckenradius	0,4 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen