

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260353 HB7140-2
GTIN	4067263315612
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 070204 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Spanbrecher	VS
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB7140-2
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	M
Beschichtung	unbeschichtet
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT070204-
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen