

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260351 HB7140-2
GTIN	4067263315605
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 070202 HB7140-2 Sorte: HB7140-2
Spanbrecher: VS
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Beschichtung	beschichtet
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT070202

Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Spanbrecher	VS
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	HB7140-2
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen