

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260452 HB7140-2
GTIN	4067263315667
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 070204 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT070204
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Sorte	HB7140-2
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen