

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260464 HB7140-2
GTIN	4067263315810
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

DC.T 11T308 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 200 m/min**Technische Beschreibung**

Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Sorte	HB7140-2

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT11T308
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Toleranz	M
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Beschichtung	beschichtet
Spanbrecher	VM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen