

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260462 HB7140-2
GTIN	4067263315803
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

DC.T 11T304 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT11T304
Spanbrecher	VM

Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Beschichtung	beschichtet
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Toleranz	M
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen