

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260750 HB7140-2
GTIN	4067263314851
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SCMT 120408 HB7140-2 Eckenradius: 0,2 mm
Sorte: HB7410-2
Spanbrecher: VS
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,2 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Sorte	HB7140-2
Spanbrecher	VS
Beschichtung	beschichtet

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120408
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen