

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SC.T 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260766 HB7140-2
GTIN	4067263314899
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SC.T 120408 HB7140-2 Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Toleranz	M
Eckenradius	0,8 mm

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120408
Spanbrecher	VM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Beschichtung	beschichtet
Sorte	HB7140-2
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen