

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 110208, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260954 HB7140-2
GTIN	4067263329626
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TCMT 110208 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110208

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Sorte	HB7140-2
Beschichtung	beschichtet
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	VS
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen