

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	261152 HB7140-2
GTIN	4067263329824
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VBMT 160404 HB7140-2 Sorte: HB7140-2
Spanbrecher: VS
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160404
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Hauptanwendung	M
Sorte	HB7140-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Spanbrecher	VS
Schneidstoff	HM
Beschichtung	beschichtet
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen