

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TC.T 110202, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260980 HB7140-2
GTIN	4067263329657
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TC.T 110202 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110202
Spanbrecher	VM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB7140-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Eckenradius	0,2 mm
Beschichtung	beschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen