

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	261154 HB7140-2
GTIN	4067263329831
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VBMT 160408 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 230 m/min

**Technische Beschreibung**

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT160408
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VS
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7140-2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen