

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 16T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260988 HB7140-2
GTIN	4067263329688
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TCMT 16T308 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Toleranz	M
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Spanbrecher	VM
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB7140-2
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T308
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen