

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VB.T 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	261232 HB7140-2
GTIN	4067263329855
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VB.T 160404 HB7140-2 Sorte: HB7140-2
Spanbrecher: VM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Sorte	HB7140-2
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U

Schnittbedingung	stark unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT160404
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VM
Beschichtung	beschichtet
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen