

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 110302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	261364 HB7140-2
GTIN	4067263329879
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VC.T 110302 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Sorte	HB7140-2
Spanbrecher	VS

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Eckenradius	0,2 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110302
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen