

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160402, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	261370 HB7140-2
GTIN	4067263329893
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VC.T 160402 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min**Technische Beschreibung**

Beschichtung	beschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Sorte	HB7140-2
Spanbrecher	VS
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Toleranz	M

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160402
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen