



PU-Spiralschlauch 1/2 Zoll mit Sicherheits-Stahlkupplung eSafe Ø 11×16 mm, nutzbare Schlauchlänge: 6m



Bestelldaten

Bestellnummer	080241 6
GTIN	7391390097484
Artikelklasse	08A

Beschreibung

Ausführung:

Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Spiralschlauch mit guter Feder-Rückholkraft. Temperaturbeständig von - 20/ + 60 °C.

Lieferumfang:

Inklusive **Sicherheits**-Stahl-Schnellkupplung Nr.080285 und Stahnnippel Nr.080290.

Technische Beschreibung

nutzbare Schlauchlänge	6 m
Material	PU-Spiralschlauch
maximaler Betriebsdruck	10 bar
Anschluss Stecknippel	1/2 Zoll
Schlauch Innen-Ø	11 mm
Anschluss Schnellkupplung	1/2 Zoll

Schlauch Außen-Ø	16 mm
Farbe	blau
maximaler Berstdruck	35 bar
Produktart	Schlauch

Zubehör

Nippel mit AußengewindeSet 5-teilig Anschluss- Außengewinde 1/2 Zoll	080290 1/2
SicherheitskupplungAußengewinde Anschluss- Außengewinde 1/2 Zoll	080285 1/2