

**„Hold fast“ Topf-Magnet, AlNiCo, Ø: 55mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	085968 55
GTIN	2050000965333
Artikelklasse	08Q

Beschreibung**Ausführung:**

Zum Abheben des Magneten vom Werkstück durch Abdrückspindel. Mit 2 Gewindebohrungen M8 zum Befestigen von Halterungen.

Technische Beschreibung

Ø	55 mm
Anzahl Befestigungsgewinde	2
Gewicht	1 kg
Befestigungsgewinde im Magnetkopf	M8 mm
Nennhaltekraft	400 N
Magnetkörperhöhe	49,2 mm
Werkstoff Magnetkern	AlNiCo
Produktart	Topf-Magnet

