



Akku-Schlagbohrschrauber ProCORE, Typ: GSB1890C



Bestelldaten

Bestellnummer	070106 GSB1890C
GTIN	4059952617343
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:

Bosch-Akku-Schlagbohrschrauber für härteste Schraub-, Bohr- und Schlagbohranwendungen.

- **Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefenentladung.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung.**
- **Mechanische, mehrstufige Drehmomentabschaltung.**
- **Praktischer Gürtelclip (nicht 070104).**
- **Integriertes LED-Licht, Akku-Ladeanzeige.**
- **Schnellspannbohrfutter.**

Mit **bürstenlosem EC-Motor**.

KickBackControl mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung. Kompakte Bauform, sehr kurze Kopflänge (nur 184 mm) für perfekte Handhabung (Gr. GSB1890C), daher optimal für Arbeiten an engen Stellen. Nachrüsten mit Connectivity-Modul möglich. Mit Motorbremse.

Eine Schaltbare Präzisionskupplung verhindert ein Überdrehen bei Erreichen eines bestimmten Drehmoments und reduziert dadurch den Kupplungsverschleiß und die daraus resultierende Geräuschentwicklung.

Lieferumfang:

Inklusive 2x ProCORE 18V / 4,0 Ah Li-Ion Akku, Ladegerät und L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und 073866.

Technische Beschreibung

maximales Drehmoment weich	36 Nm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Herstellerbezeichnung	GSB 18V-90 C
Akkukapazität	4 Ah
Anzahl enthaltener Akkus	2
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
maximale Drehzahl 2. Gang	2100 min ⁻¹
typische Verwendung	Strong
Akkuart	Lithium-Ion
maximales Drehmoment hart	64 Nm
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	68 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	13 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkuspannung	18 V
maximale Schlagzahl	28500 min ⁻¹
Produktart	Schlagbohrschrauber

Zubehör

Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B18 V	073851 B18
---	------------