



Akku-Bohrschrauber 18V, Bürstenloser Motor, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, in L-Boxx, Typ: GSR1890C



Bestelldaten

Bestellnummer	070245 GSR1890C
GTIN	4059952617244
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:

- **Kompakte, leistungsstarke Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.**
- **LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.**
- **Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.**
- **Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.**
- **Softgrip.**

KickBack-Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung und Motorbremse. 13mm-Auto-Lock-Metallbohrfutter. Hohes Drehmoment. Nachrüsten mit **Connectivity**-Modul möglich.

Lieferumfang:

Inklusive 2x Li-Ion Akku, Schnellladegerät und L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus, Startersets und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und Nr. 073863 – 073867.

Technische Beschreibung

maximales Drehmoment hart	64 Nm
---------------------------	-------

maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
Gewicht	1,1 kg
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	68 mm
maximales Drehmoment weich	36 Nm
Drehzahlbereich 1. Gang	0 - 630 min ⁻¹
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Akkukapazität	4 Ah
Anzahl enthaltener Akkus	2
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s ²
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Akkuspannung	18 V
Herstellerbezeichnung	GSR 18V-90 C
Akkuart	Lithium-Ion
Drehzahlbereich 2. Gang	0 - 2100 min ⁻¹
Produktart	Bohrschrauber
USP1	18V
USP2	Bürstenloser Motor, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, in L-Boxx