



## Akku-Bohrschrauber 18V, Bürstenloser Motor, mit Softgrip, ohne Akku, in L-Boxx, Typ: GSR1890C



### Bestelldaten

Bestellnummer	070246 GSR1890C
GTIN	4059952617213
Artikelklasse	03B

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Kompakte, leistungsstarke Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.**
- **LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.**
- **Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.**
- **Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.**
- **Softgrip.**

Nachrüsten mit **Connectivity**-Modul möglich.

#### Lieferumfang:

Inklusive L-BOXX, **ohne** Akku und Ladegerät.

#### Hinweis:

Passende Ersatzakkus, Startersets und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und Nr. 073863 – 073867.

### Technische Beschreibung

Drehzahlbereich 2. Gang	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm

Motorbauweise	Bürstenloser Motor
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Anzahl enthaltener Akkus	0
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
maximales Drehmoment hart	64 Nm
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	68 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
typische Verwendung	Strong
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Akkuspannung	18 V
Drehzahlbereich 1. Gang	0 - 630 min <sup>-1</sup>
Herstellerbezeichnung	GSR 18V-90 C
Gewicht	1,1 kg
maximales Drehmoment weich	36 Nm
Akkuart	Lithium-Ion
Produktart	Bohrschrauber
USP1	18V
USP2	Bürstenloser Motor, mit Softgrip, ohne Akku, in L-Boxx