

**LED-Akku-Leuchte, 12 V, Typ: GLI12300****Bestelldaten**

Bestellnummer	073203 GLI12300
GTIN	3165140876179
Artikelklasse	03B

Beschreibung**Ausführung:**

12 V Arbeitslicht mit 10 LEDs und zwei Helligkeitsstufen. Einstellbarer Winkel bis 200°, Aufhängehaken, Karabiner und integrierter Magnet.

Lieferumfang:

Akku-Leuchte ohne Akku und ohne Ladegerät.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851– 073866.

Technische Beschreibung

Akkuspannung	12 V
Gewicht inklusive Akku	0,3 g
Anzahl enthaltener Akkus	1
Lichtstrom	300 lm
Akkuart	Lithium-Ion
Gewicht ohne Akku	0,15 g

Herstellerbezeichnung	GLI 12V-300
Leuchtdauer	3 h
Energieversorgung	Akkubetrieben
ATEX-Zone	keine
Leuchtmittel	LED-Lampe
Produktnameattribut	12 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 12 V
Produktart	Arbeitsleuchte