



Akku-Winkelschleifer 18V, für 125 mm Scheiben Ø, Schleifspindelgewinde M14, in L-Boxx, Typ: GWS1810SC



Bestelldaten

Bestellnummer	077120 GWS1810SC
GTIN	4059952647524
Artikelklasse	03C

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarker 18 V Akku-Winkelschleifer.

- **30 % mehr Leistung und 125 % längere Laufzeit dank des neuen EC Motors sowie der neuen ProCORE18V Akkutechnologie.**
- **Erhöhte Sicherheit dank intelligentem Bremssystem welches die Bremszeit bis zu 70 % verkürzt und KickBack Control.**
- **Anwenderkomfort dank schlüssellosem Scheibenwechsel.**

Lieferumfang:

Inklusive 2x ProCORE 18 V Akku, Aufnahmevlansch, Ladegerät, Schnellspannmutter, 1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional, Schutzhaube und L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073854 und Nr. 073866.

Technische Beschreibung

Sanftanlauf	nein
maximale Trenntiefe	34 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
maximale Vibration nach EN	6 m/s ²

Akkukapazität	5,5 Ah
Anzahl enthaltener Akkus	2
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Überlastschutz	ja
Gewicht	2 kg
Kickbackstop	ja
Wiederanlaufsperr	ja
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximale Drehzahl	4500 - 9000 min ⁻¹
Herstellerbezeichnung	GWS18V-10SC
Totmannschaltung	nein
Akkuart	Lithium-Ion
Akkuspannung	18 V
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Produktart	Winkelschleifer

Zubehör

Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B18 V	073854 B18
Akku-Ladegerät Typ 1880CV	073866 1880CV