



## Hakenschlüssel mit Nase, für Muttern-Außen-Ø: 38/45mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	628400 38/45
GTIN	4020772054380
Artikelklasse	63Q

### Beschreibung

**Ausführung:**

Spezialstahl, hochkant geschliffen, gehärtet und im Brünierton angelassen.  
Hakenschlüssel mit Nase nach DIN 1810 A.

**Verwendung:**

Für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlager-Nutmuttern DIN 981.

**Hinweis:**

Gr. 135/145; 260/270 Stärke ist von DIN abweichend. Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN.

### Technische Beschreibung

ganze Länge	170 mm
für Muttern-Außen-Ø	38 - 45 mm
Typ	1810A
Herstellerbezeichnung	DIN 1810A
Produktart	Hakenschlüssel