



## Hochvorschubfräser 7792VX, Weldonschaft, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/2mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	221903 25/2
GTIN	2050002058491
Artikelklasse	28R

### Beschreibung

#### Beschreibung:

Die einzigartige Konstruktion der Wendeschneidplatten sowie deren Anstellwinkel im Fräskörper reduziert erheblich die Radialkräfte und leitet diese in axialer Richtung ab. Besonders dicke Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden für schwierigste Anwendungen und hohe Wirtschaftlichkeit. Das Werkzeug hat besondere Vorteile beim Planfräsen und Fräsen von tiefen Taschen und ist mit geschliffener Wiperfase ebenso für Tauch- sowie Schlichtoperationen geeignet.

### Technische Beschreibung

Schaft-Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
Ø D <sub>3</sub>	10 mm
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
maximale Schnitttiefe a <sub>p,max</sub>	1,5 mm
passende Wendeschneidplatte	XD.. 0904
Auskraglänge L <sub>1</sub>	40 mm
Wendeplattengröße	09
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	96 mm
Wendeplattenschraube	229917 (T15; 2,1 Nm)
Anzahl Schneiden Z	2

Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	35 mm
Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	1,55 Grad
Ramplinglänge L für $\alpha_{\max}$	9,3 mm
Einstellwinkel $\kappa$	13 Grad
Schaftausführung	Weldonschaft
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229917
---------------	--------