

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger Sonic Cleaner AL-E, alkalisch-emulgierend, Inhalt: 5l



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 088016 5 |
| GTIN | 4067263733126 |
| Artikelklasse | 01L |

Beschreibung

Ausführung:

GARANT GreenPlus **Ultraschallreiniger** - Top Performance mit maximaler Flexibilität. Arbeiten Sie mit komplexen Werkstücksgeometrien und empfindlichen Oberflächen? Dann ist die Sonic Cleaner Serie wie gemacht für Sie. Die speziell auf Ultraschallanlagen abgestimmte Reinigungslinie von GARANT GreenPlus umfasst alkalische, saure und neutrale Reiniger, für unterschiedlichste Materialien und Anwendungsfelder. Je nach Anforderung und Verschmutzung können die hochkonzentrierten Reiniger verdünnt werden und sind bereits bei Raumtemperatur leistungsstark. Das Medium wird dadurch optimal genutzt. Lange Standzeiten sparen zudem Zeit und Geld. Alle Sonic Cleaner sind **kennzeichnungsfrei, biologisch abbaubar, VOC-frei und silikatfrei**. Ein einfaches betriebsinternes Handling, der Schutz Ihrer Mitarbeiter sowie der Umweltschutz sind sichergestellt.

Sonic Cleaner AL-E, **alkalisches emulgierendes** Reinigungskonzentrat für universelle Ultraschallanwendungen bei hoher Materialverträglichkeit.

Verwendung:

Für Ultraschall-Reinigungsgeräte.

Emulsionen, Öle, Fette, Ziehfette, Korrosionsschutzmittel, Schleifstaub, Ruß, Tinten, Toner, Läpp- und Poliermittel.

Passend für:

Gängige Werkstoffe wie Stahl und Buntmetall, Glas, Kunststoff, Keramik, Gummi. Hohe Materialverträglichkeit – bei sensiblen Oberflächen vorab prüfen.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Mischungsverhältnis | 3 - 10 % |
| Füllmenge Flüssigkeit | 5 l |
| Lagertemperatur | 20 - 80 °C |
| pH-Wert | 11 |
| Nachhaltigkeit | GARANT GreenPlus |
| Serie | GreenPlus |
| Produktnameattribut | alkalisch-emulgierend |
| Produktart | Ultraschall-Kraftreiniger |