

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger Sonic Cleaner N, neutral, Inhalt: 5l**Bestelldaten**

Bestellnummer	088017 5
GTIN	4067263733133
Artikelklasse	01L

Beschreibung**Ausführung:**

GARANT GreenPlus **Ultraschallreiniger** - Top Performance mit maximaler Flexibilität. Arbeiten Sie mit komplexen Werkstücksgeometrien und empfindlichen Oberflächen? Dann ist die Sonic Cleaner Serie wie gemacht für Sie. Die speziell auf Ultraschallanlagen abgestimmte Reinigungslinie von GARANT GreenPlus umfasst alkalische, saure und neutrale Reiniger, für unterschiedlichste Materialien und Anwendungsfelder. Je nach Anforderung und Verschmutzung können die hochkonzentrierten Reiniger verdünnt werden und sind bereits bei Raumtemperatur leistungsstark. Das Medium wird dadurch optimal genutzt. Lange Standzeiten sparen zudem Zeit und Geld. Alle Sonic Cleaner sind **kennzeichnungsfrei, biologisch abbaubar, VOC-frei und silikatfrei**. Ein einfaches betriebsinternes Handling, der Schutz Ihrer Mitarbeiter sowie der Umweltschutz sind sichergestellt.

Sonic Cleaner N, **neutrales** Reinigungskonzentrat für eine besonders materialschonende Reinigung von sensiblen Materialien wie Aluminium, Buntmetalle, lackierte und verzinkte Oberflächen.

Verwendung:

Für Ultraschall-Reinigungsgeräte.

Leichte Verschmutzungen wie Fette und Bearbeitungsöle, Schleif-, Polier und Läppmittel, Fingerabdrücke, Schleifstaub.

Passend für:

Sensible Materialien wie Aluminium, Buntmetalle, lackierte und verzinkte Oberflächen aber auch Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Glas, Keramik und Gummi.

Technische Beschreibung

Lagertemperatur	20 - 60 °C
Füllmenge Flüssigkeit	5 l
Mischungsverhältnis	2 - 5 %
pH-Wert	9,6
Nachhaltigkeit	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktnameattribut	neutral
Produktart	Ultraschall-Kraftreiniger